

CIPP Tapered Plastic Push-In Plug for A12

FONCTIONS

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt and water out of the coupler during transportation and installation

Color coded for the appropriate coupler size




Matériau: Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL18CIPP	18 mm			24 mm	7 mm	Blanc	
EL10CIPP	10 mm	#3		15 mm	7 mm	Jaune	1
EL16CIPP	16 mm	#5	15M	21 mm	7 mm	Noir	
EL14CIPP	14 mm			19 mm	7 mm	Vert	
EL12CIPP	12 mm	#4	10M	17 mm	7 mm	Rouge	
EL20CIPP	20 mm	#6	20M	27 mm	9 mm	Jaune	
EL22CIPP	22 mm	#7		29 mm	9 mm	Bleu	
EL25CIPP	25 mm	#8	25M	32 mm	9 mm	Rouge	
EL28CIPP	28 mm	#9	30M	35 mm	9 mm	Noir	
EL30CIPP	30 mm			38 mm	9 mm	Blanc	
EL32CIPP	32 mm	#10		40 mm	10 mm	Jaune	
EL40CIPP	40 mm			48 mm	10 mm	Vert	

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL34CIPP	34 mm			42 mm	10 mm	Rouge	
EL36CIPP	36 mm	#11	35M	44 mm	10 mm	Bleu	
EL38CIPP	38 mm	#12		46 mm	10 mm	Blanc	
EL57TCIPP	57 mm	#18	55M	69 mm	11 mm	Bleu	
EL50TCIPP	50 mm			62 mm	11 mm	Noir	
EL43TCIPP	43 mm	#14	45M	54 mm	11 mm	Rouge	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE