

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size


Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL16CPPB100	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm	Noir	100
EL14CPPB100	14 mm			22 mm	13 mm	Vert	100
EL10CPPB100	10 mm	#3		17 mm	13 mm	Jaune	100
EL18CPPB100	18 mm			27 mm	13 mm	Blanc	100
EL12CPPB100	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm	Rouge	100
EL20CPPB100	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm	Jaune	100
EL25CPPB100	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm	Rouge	100
EL36CPPB50	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm	Bleu	50
EL32CPPB100	32 mm	#10		42 mm	16 mm	Jaune	100
EL30CPPB100	30 mm			37 mm	16 mm	Blanc	100
EL40CPPB50	40 mm			52 mm	16 mm	Vert	50

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL28CPPB100	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm	Noir	100
EL22CPPB100	22 mm	#7		33 mm	16 mm	Bleu	100
EL50CPPB40	50 mm			64 mm	16 mm	Noir	40

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE