

nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Matériau: Fonte

Finition: Brut

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LK6STHD	Standard	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm

Référence catalogue	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LK6STHDPKG	En vrac	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm
LK11STHD	Standard	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm
LKT14STHD	Standard	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm

Table 2/2							
Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Profondeur de barre (BD)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire	Quantité par colis
LK6STHD	265 mm	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	8
LK6STHDPKG	265 mm	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	
LK11STHD	389 mm	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg	4
LKT14STHD	485 mm	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg	2

Conçu pour respecter les normes suivantes:


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE