

nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Matériau: Fonte

Finition: Brut



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LK5PKG	En vrac	16 mm	#5	15M	65 mm	48 mm
LK5	Standard	16 mm	#5	15M	65 mm	48 mm
LK16D	Standard	16 mm	#5	15M	59 mm	41 mm
LK7	Standard	22 mm	#7		65 mm	48 mm
LK11	Standard	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm
LK6PKG	En vrac	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm

Référence catalogue	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LK6	Standard	20 mm	#6	20M	65 mm	48 mm
LK7PKG	En vrac	22 mm	#7		65 mm	48 mm
LK8PKG	En vrac	25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK8	Standard	25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK20D	Standard	20 mm	#6	20M	62 mm	45 mm
LK9	Standard	28 mm	#9	30M	71 mm	54 mm
LK9PKG	En vrac	28 mm	#9	30M	71 mm	54 mm
LK25D	Standard	25 mm	#8	25M	68 mm	51 mm
LK10	Standard	32 mm	#10		76 mm	59 mm
LK10PKG	En vrac	32 mm	#10		76 mm	59 mm
LK11PKG	En vrac	36 mm	#11	35M	80 mm	62 mm
LK12	Standard	38 mm			94 mm	70 mm
LK36D	Standard	36 mm	#11	35M	81 mm	62 mm
LKT14	Standard	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LKT14PKG	En vrac	43 mm	#14	45M	94 mm	70 mm
LK40	Standard	40 mm			94 mm	70 mm

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire	Quantité par colis	Certifications
LK5PKG	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	320	
LK5	200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	12	
LK16D	201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg	12	
LK7	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	1	LA City Approval, IAPMO®-UES

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire	Quantité par colis	Certifications
LK11	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	1	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK6PKG	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	320	
LK6	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK7PKG	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	320	
LK8PKG	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	300	
LK8	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	8	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20D	226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg	12	
LK9	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK9PKG	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	275	
LK25D	228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg	8	
LK10	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK10PKG	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	250	
LK11PKG	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	154	
LK12	386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg	4	
LK36D	313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg	8	
LKT14	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	4	IAPMO®-UES, LA City Approval


Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire	Quantité par colis	Certifications
LKT14PKG	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	110	
LK40	386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg	4	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE