


Vis à gorge, Empreinte cruciforme/fendue



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

FONCTIONS

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

Type de produit: Vis

Type: Vis



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Diamètre	Longueur	Matériau	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage
21101-101		12.3mm	Acier	Nickelé	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Acier inoxydable		100	M2.5
21101-102		12.3mm	Acier	Zinc Plated, Black	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5
21102-026	2.5mm	12.3mm	Acier	Nickelé	100	M2.5

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Largeur	Compatible avec	Longueur de filetage	Type de filetage
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Faces avant	12.3mm	Métrique
21101-906				Faces avant	12.3mm	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Faces avant	12.3mm	Métrique
21101-323				Faces avant		
21102-026				Cassette, Cassettes	3mm	

Table 3/3

Référence catalogue	Couple de serrage	Certifications
21101-101	0.3N·m	RoHS
21101-906	0.3N·m	RoHS
21101-102	0.3N·m	RoHS
21101-323	0.3N·m	
21102-026	0.3N·m	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

