

Varistar CP LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600W, 800D

Obsolete

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10630-051

Les baies Varistar CP LHX + refroidies par liquide sont conçues pour un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l'air ambiant n'est ni filtré ni régulé en température. Il incorpore un refroidisseur LHX5 / LHX10 monté en partie inférieure directement sur les montants 19". L'air chaud est extrait du plenum arrière de l'armoire, refroidi dans l'échangeur de chaleur air/liquide et envoyé dans le plenum avant.. La baie étanche garantit qu'il n'y a pas d'échange d'air avec l'environnement ambiant et que les émissions sonores restent à un faible niveau.]

FONCTIONS

Baie avec refroidisseur intégré au rack LHX + 19", capacité de refroidissement jusqu'à 10 kW avec une précision de température de $\Delta 0,1$ °K ou °C

Unité de refroidissement fixée sur le montant 19" en partie inférieure et le régulateur en partie supérieure. Espace utile libre de 35 U

Les joints réduisent le bruit jusqu'à 50,4 dB (A) à 0,2 m de distance et l'aspiration de l'air ambiant dans l'armoire

Coffrets dotés de passe-câbles efficace avec un effet minimal sur les performances IP et EMC

Toutes les fonctions de surveillance et de gestion peuvent être commandées à distance

Capacité de charge statique max. 1600 kg

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 42U

Hauteur: 2100mm

Couleur du bâti: Gris foncé

Largeur: 600mm

Teinte RAL du bâti: RAL 7021

Matériau des pièces d'habillage: Acier

Profondeur: 800mm

Coloris de l'habillage: Gris foncé

Quantité par colis: 1

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7021

Conformité: CEI 60529; CEI 61587-1; CEI 60297-3-100; CEI 61587-1

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Acier

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Baie

Indice de protection: IP55

Charge statique: 1600kg

Poids net: 171.2kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE