

Tiroir de ventilation 19", 1 U, Régulation et surveillance à distance, 6 Ventilateurs, 100-240 VAC

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10713-554

Tiroir de ventilation avec interface Modbus pour installation dans une baie (1 U requis)

FONCTIONS

Vitesse du ventilateur réglée selon la température

Interface ModBus pour la surveillance et la régulation à distance

Seuil de température pour la régulation du ventilateur ajustable sur la face avant

Signalisation de la défaillance du ventilateur et de la surchauffe par 2 LED et des sorties relais libres de potentiel.

Alimentation intégrée avec grande plage de tension d'entrée (100 V – 240 V)

Moins de 1 U (42 mm) pour permettre le montage sur des guide-cartes coulissants ou un tiroir

2 sondes de température NTC avec câbles inclus



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système de ventilation

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Circulation d'air: 1089m³/h

Niveau acoustique: 59.5dB(A)

Puissance: 97W

Pression statique maximale: 78Pa

Température ambiante: -10 to 70°C

Durée de vie, L10 à 40 °C: 99558h

Quantité par colis: 1

Finition: Aluzinc; Anodisé

Poids brut: 5.2kg

Matériau: Acier; Aluminium

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE