

Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-780

Système VPX robuste pour 10 cartes VPX 6 U, 1", 160 mm et 10 cartes Rear I/O. L'alimentation du système est fournie par une alimentation électrique VPX enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

FONCTIONS

Système conçu selon : MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Pour les applications difficiles avec une résistance accrue aux chocs et aux vibrations

Alimentation, 1 alimentation électrique enfichable, 1000 W, 6 U, espace pour un deuxième bloc d'alimentation

Carte fond de panier VPX, 10 slots, 6 U, conforme à la norme VITA 65, Profil pour carte fond de panier BKP6-CEN10-11.2.4.4

Entrée 100 à 240 VAC à l'arrière, interrupteur principal à l'avant du châssis

Indicateur de tension LED et de défaillance ventilateur à l'avant

Emplacement avant 6 U et arrière 6 U rear I/O pour intégration de cartes, avec carte fond de panier VPX 10 slot

Prévu pour des glissières télescopiques

Protection CEM optimale grâce à la face avant et arrière à charnières avec filtre nid d'abeilles intégré

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 10

Type: Rack robuste de 19"

Type de cartes fond de panier: VPX, VITA 65

Transfert de données: 10 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 10U

Type d'alimentation électrique: (1) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 46.0-2019

Puissance: 1000W

Profondeur: 490mm

Hauteur: 443.7mm

Largeur: 480mm

Poids net: 32kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE