


Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 6 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice



RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-139

Face avant en U pour joint textile CEM.

FONCTIONS

en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint textile CEM



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Type accessoire: Face avant

Fixation: À visser à l'avant

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 261.8mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Type: Face avant sans poignée

Largeur (W): 213mm

Poids brut: 0.417kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

14 ... 84 F : profilé en U en plusieurs parties (panneau avant avec profilés sertis).



Différences de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F.


2 ... 12 F : profilé en U en une partie

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pièces, 42 to 84 HP: 1 pièce, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE