


Vis à tête cylindrique, Pozidriv, empreinte cruciforme, M2,5 x 10 mm, acier nickelé ; 100 pièces



RÉFÉRENCE CATALOGUE

21101-220

Vis à tête cylindrique, Pozidrive.

FONCTIONS

Vis tête plate, pozidrive

Pozidriv has a set of 45° radial indentations from the main cross recess leading to 4 additional contact points and greater stabilization to provide a greater contact surface. As a result, it decrease cam-out and wear, which allows greater torque to be applied.



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Longueur: 10mm

Finition: Nickelé

Quantité par colis: 100

Taille du filetage: M2.5

Matériau: Acier

Famille de produits: Cassette

Type de produit: Vis

Type: Vis Tête cylindrique plate

Compatible avec: Cartes fonds de panier; Adaptateurs de test

Couple de serrage: 0.3N·m

Drive Type Main: Pozidriv

Head Shape: Vis

Poids net: 0.05kg

Longueur de filetage: 10mm

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

