


Bus de raccordement d'alimentation CPCI avec connecteur P 47, 3U, 8F, 1xP47

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23098-393

Bus de raccordement d'alimentation pour applications CompactPCI. Avec connecteur d'alimentation P47.



FONCTIONS

Conformité : PICMG 2.11 R1.0 Spécification d'interface d'alimentation CompactPCI

Conformité : PICMG 2.9 R1.0 Spécification de System Management Bus

Simple, en mode parallèle ou en mode redondant

Adresse géographique réglable

Alimentation électrique par contacts de sertissage insérés dans la fiche, aucune tension d'alimentation sur la carte fond de panier

Câble d'alimentation disponible comme accessoire

Sorties DC avec bornes de raccordement pour des chutes de tension extrêmement faibles

Sorties DC avec Powerbugs pour les baisses de tension extrêmement faibles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Nombre de Slots: 1

Hauteur du rack: 3U

Type de cartes fond de panier: Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI avec P47

Largeur du slot: 8HP

Type de connecteur d'alimentation: (1) P47

Type de connecteur secteur: SMCQ, 12 broches; MicroMatch, 10 broches

Largeur: 39.6mm

Poids net: 0.215kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

