


Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, blindage a posteriori, 3 U, 175 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24563-131

Bac à cartes sans blindage pour montage de carte fond de panier.



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), avec équerres 19", support 19" réglable en profondeur vendu séparément (non inclus dans les articles livrés)

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Aluminium

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Profilés horizontaux de type « Light »

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Profondeur: 175mm

Quantité par colis: 1

Pour montage: Carte fond de panier

Profondeur de la carte: 160mm

Type de joint: Acier inoxydable EMC (réalisable à postériori)

Poignée incluse: Non

Fixation: Rack

Conformité: CEI 60297-3-103

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Largeur du rack: 84HP

Charge statique: 11kg

Poids net: 1.08kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE