

Guide-cartes multipièces, pièce intermédiaire, extrusion plastique, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, gris, 10 pièces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34564-892

Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé. Adapté aux types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4 et aux embouts avec détrompage.


FONCTIONS

Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2 mm

2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: PVC

Couleur: Gris

Quantité par colis: 1

Profondeur de la carte: 220mm

Largeur de rainure: 2

Code couleur: RAL 7035

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type de produit: Support de guidage

Type: Section centrale

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La livraison peut se faire en quantité de conditionnement standard (Standard Pack Quantity, SPQ). La tarification affichée est à l'unité.

Un guide-cartes se compose de : 1 paire d'embouts et 1 pièce de profil.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE