

Guide-carte avec codage pour CompactPCI/ VME64x, PC, 160 mm, Rainure 2,5 mm, Rouge

RÉFÉRENCE CATALOGUE

64568-109



Nouvelle génération de guide-cartes avec détrompage pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécaniques de bac à cartes et les sous-ensembles. Grâce à la conception optimisée et au nouveau matériau plastique de haute qualité, la stabilité a été considérablement accrue, et les propriétés de sécurité incendie ont également été améliorées. Le matériau garantit une faible inflammabilité, une faible toxicité et densité de fumée et répond aux exigences de la norme EN 45545-2 (sécurité anti-incendie dans les véhicules ferroviaires) R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé HL3. De plus, les guide-cartes sont également considérés comme « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21.

FONCTIONS

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Profondeur de la carte: 160mm

Largeur de rainure: 2.5

Couleur: Rouge; Argent

Matériau: Plastique renforcé de fibres; Aluminium

Quantité par colis: 1

Conformité: EN 45545-2

Poids brut: 0.008kg

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type de produit: Support de guidage

Type: Codage

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

