


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Light, Sans blindage



Bac à cartes sans blindage CEM pour montage des cartes fond de panier, version Light.

FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs de type L (allégé) et fixations de support 19" intégrées

Profilés horizontaux de type « Light »

Aluminium

Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Charge admissible jusqu'à 7,5 kg

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Blindage électromagnétique:	Non
Finition:	Anodisé; Passivé
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Poignée incluse
24564-131	3U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Non
24564-132	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Non
24564-133	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Non
24564-431	6U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Non
24564-432	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Non

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Poignée incluse
24564-433	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24564-131	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-132	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-133	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-431	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-432	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-433	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le bac à cartes n'est pas conçu pour recevoir des éléments de blindage, protection IP 20 possible à postériori.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

