


Joint CEM en acier inoxydable pour face avant, pour face profilée en U



Les joints CEM en acier inoxydable sont insérés dans un emplacement sur le côté droit des faces avant en forme de U.

Le joint sera clipsé sur le support droit de la face avant, l'équerre 19 ou le profil arrière du bac à cartes

FONCTIONS

Le joint CEM en acier inoxydable pour faces avant en forme de U SCHROFF, offre d'excellentes performances en matière d'efficacité du blindage et une plage de températures très étendue allant de -200 à +160 °C.

Montage facile, joint à clipser sur le côté droit de la face avant, l'équerre 19" ou le profil arrière du bac à cartes

Plage de températures allant de -200 à +160 °C.


Matériau:	Acier inoxydable
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette
Type de produit:	Kit de blindage
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Largeur du rack
21102-105	3U	10	
21102-107	6U	10	10HP
21102-115	2U	10	10HP
21102-117	5U	10	10HP
21102-113	4U	10	10HP
21102-109	9U	10	10HP
21102-106	3U	100	100HP
21102-108	6U	100	100HP

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour le blindage des faces avant.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

