


Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique



Profil central de guide-cartes pour guide-cartes en plusieurs parties, en plastique ou aluminium extrudé. Adapté aux types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4 et aux embouts avec détrompage.

FONCTIONS

Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2 mm

2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit: Support de guidage
Type: Section centrale



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Matériau	Quantité par colis	Compatible avec
34560-891	160mm	2	Argent	Aluminium	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34560-892	220mm	2	Argent	Aluminium	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34560-893	280mm	2	Argent	Aluminium	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34560-900	1000mm	2	Argent	Aluminium	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-891	160mm	2	Gris	PVC	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-892	220mm	2	Gris	PVC	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Matériau	Quantité par colis	Compatible avec
34564-893	280mm	2	Gris	PVC	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis
34564-900	1000mm	2	Gris	PVC	1	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Code couleur
34560-891	Anodisé	
34560-892	Anodisé	
34560-893	Anodisé	
34560-900	Anodisé	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La livraison peut se faire en quantité de conditionnement standard (Standard Pack Quantity, SPQ). La tarification affichée est à l'unité.

Un guide-cartes se compose de : 1 paire d'embouts et 1 pièce de profil.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

