


LHX+| Unité de ventilation



FONCTIONS

Les unités de ventilation LHX+ permettent un remplacement facile et à chaud des ventilateurs

Type de produit: Tiroir de ventilation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Compatible avec	Quantité par colis	Direction de la circulation d'air
29714-025	244.24m m	215.15m m	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	De l'avant vers le haut
29714-026	244.24m m	443.4mm	126.3mm	Varistar, Varistar CP	1	De l'avant vers le haut

Table 2/2

Référence catalogue	Couleur	Code couleur	Nombre de ventilateurs	Finition	Tension d'entrée CA	Matériau
29714-025	Gris clair	RAL 7035	1	Aluzinc	230V	Acier
29714-026	Gris clair	RAL 7035	1	Aluzinc	230V	Acier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

