


Module enfichable avec poignée IET, Avec blindage, Noir, 6 U



Module enfichable, avec poignée IET d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage à l'avant. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10

Blindage électromagnétique:	Oui
Finition:	Anodisé; Passivé
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Face avant
Hauteur du rack:	6U
Type:	Face avant avec poignée (PIU)



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint	Finition avant
20848-766	4HP	1	IET	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-767	8HP	1	IET	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-768	12HP	1	IET	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur	Largeur
20848-766	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8mm	20mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur	Largeur
20848-767	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8m m	40.3m m
20848-768	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8m m	60.6m m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.