

Rack Safety Plus| 3U, 230 / 400 VAC



nVent SCHROFF Rack Safety Plus est une unité de distribution d'alimentation (PDU) de 19" utilisée pour fournir une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central. De plus, elle est équipée d'une fonction d'arrêt d'urgence.

FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur 400 V triphasée ou 230 V monophasée avec fusibles secteur

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

Un bouton-poussoir de l'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

Fonction:	Arrêt d'urgence
Compatible avec:	Varistar CP; Novastar
Type accessoire:	Accessoires de distribution électrique
Dispositif différentiel résiduel:	Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Tension d'entrée CA	Nombre de phases	Filtre CEM	Protection contre les surtensions	Limiteur de courant d'appel
21270-010	Unité de distribution d'alimentation	230V	1	Non	Oui	Oui
21270-011	Unité de distribution d'alimentation	230V	1	Non	Non	Non
21270-005	Unité de distribution d'alimentation	230V	1	Non	Oui	Non

Référence catalogue	Type de produit	Tension d'entrée CA	Nombre de phases	Filtre CEM	Protection contre les surtensions	Limiteur de courant d'appel
21270-003	Unité de distribution d'alimentation	230V	1	Non	Non	Non
21270-012	Unité de distribution d'alimentation	400V	3	Non	Non	Non
21270-001	Unité de distribution d'alimentation	400V	3	Oui	Oui	Oui

Table 2/2

Référence catalogue	Capot pour disjoncteur	Hauteur du rack	Type de prise	Quantité par colis
21270-010	Oui	3U	CEI C13	1
21270-011	Non	3U	SCHUKO, CEI C13	1
21270-005	Oui	3U	SCHUKO	1
21270-003	Non	3U	CEI C13	1
21270-012	Non	3U	CEI C13, CEI C13 LOCK	1
21270-001	Oui	3U	SCHUKO, CEI C13	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE