


RatiopacPRO| Face avant, CEM, Rainée, blindée



La face avant CEM peut être insérée dans des profilés horizontaux spéciaux avec une élévation. Aucune vis n'est nécessaire pour la fixation. La conception permet à un utilisateur d'utiliser un film de face avant.

FONCTIONS

La fixation ne nécessite pas de vis

Des glissières horizontales dédiées couvrent les bords de la face avant (haut et bas) et empêchent le fléchissement de la face

Matériau: Aluminium
Finition: Anodisé; Passivé
Type accessoire: Face avant
Type de produit: Face avant



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
24572-609	4U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-610	4U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-604	3U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-599	2U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-607	4U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-600	2U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-601	2U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-605	3U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-602	2U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-603	3U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
24572-608	4U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur durack	Quantité parcolis	Finitionavant	Faced'appui	Arêtestraitées
24572-606	3U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Largeur
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir un coffret blindé, tous les joints CEM doivent être installés (face avant/face arrière - face latérale ; face latérale - capot supérieur ; face avant/face arrière - glissière horizontale ; glissière horizontale - glissière horizontale).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE