


Face arrière pour RatiopacPRO/PropacPRO, Avec perforations, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face arrière perforée, non blindée Aluminium, 2,5 mm.
Face d'appui conductrice.

FONCTIONS

Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée,
face d'appui : conductrice; sans blindage

Permet le montage sur les profils horizontaux

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air
Type:	Panneau arrière
Type de produit:	Panneau latéral



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Hauteur	Largeur
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Hauteur	Largeur
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm
20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm
20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE