


Carte fond de panier| VPX

La carte fond de panier nVent SCHROFF VPX possède une excellente intégrité du signal permettant des taux de transfert de données très élevés.



FONCTIONS

Conformité : VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX

Microswitch DIP pour la configuration du slot système

Liaisons JTAG

Connecteurs verrouillables Utility, Aux, Sense

Goujon M4 pour raccordement de l'alimentation électrique, max. 22 A par slot pour chaque tension



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Largeur du slot	Type de connecteur
23001-834	Carte fond de panier	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Carte fond de panier	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Carte fond de panier	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-814	Carte fond de panier	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-812	Carte fond de panier	5	3U	VPX Full Mesh	4HP	MultiGig
23001-813	Carte fond de panier	5	3U	VPX Full Mesh	4HP	MultiGig

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis	Certifications
23001-834	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	253mm	1	VITA
23001-816	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-812	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Goujon d'alimentation M4	Microfit, 8 broches	120.67mm	1	RoHS, VITA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres conceptions de cartes fonds de panier VPX et carte fond de panier VPX personnalisée, sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE