

Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G16H



FONCTIONS

Permet la fixation des assemblages nVent CADDY Speed Link, de câble, de crochets en S ou de chaîne depuis le profil en « T »

Installation par vissage rapide, facile et sûre


Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Matériau: Ressort acier



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Taille de trou (HS)	Épaisseur de bride (FT)	Taille du profil en T	Charge statique
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Gris	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G16HWH	576950	Peint	Blanc	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

