


Kit d'attache de poutre 5000

FONCTIONS

Système de rail en C

Inclut l'attache de poutre et le rail





Matériau: Acier
Finition: Galvanisé à chaud

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Type de canal	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)
5300HD	335000	300mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5400HD	335010	400mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5500HD	335020	500mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5600HD	335030	600mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5800HD	335040	800mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m

A	Charge Statique 1 F1	Charge Statique 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

