

Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 3000 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

050M103000

FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 592670

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Classe de qualité: 4.8

Taille du piquet (RS): M10

Longueur (L): 3000mm

Charge statique: 7000N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

