

Collier Superklip en Xenoy, tube cuivre 24,8-27,8mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

389006

FONCTIONS

Se ferme et se verrouille automatiquement après l'insertion du tuyau, du tube ou du câble

Attache monobloc pour une installation rapide et pratique

Se fixe à l'aide d'une vis à bois, à l'aide d'une vis à double filetage avec ou sans collier, à l'aide d'un clou avec collier, à l'aide d'une tige filetée, à l'aide d'un panneau de montage ou encore d'un embout à clouer

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 389006

Matériau: Xenoy®

Température: -25 to 90 °C

Diamètre extérieur (OD): 24.8 - 27.8 mm

Taille du tuyau: 3/4"

B: 20.2 mm

C: 45.1 mm

Charge statique: 240N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

