

# Derivation en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm, galvanisé à chaud

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CL110X300ETHD**

## FONCTIONS

Permet de créer facilement et rapidement une connection en T pour le chemin de câbles perforé

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance


Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 840710

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Largeur (W): 300 mm

Angle (a): 90 °


A: 900 mm

B: 525 mm

C: 950 mm

D: 80 mm

E: 110 mm



### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

