

# Cheville à expansion en laiton, vis M10, 34 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CLM10040**

## FONCTIONS

Fixation à dilatation pour vis métriques

À utiliser avec le béton et la brique



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 593110

Matériau: Laiton

Facteur de sécurité de charge statique: 3.5

Diamètre de vis (Sc): 10

Longueur (L): 34mm


Diamètre (Ø): 13 mm

Charge statique 1 (F1): 1600N

Charge statique 2 (F2): 1300N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Se reporter à la charge statique 1 pour l'ancrage dans du béton non fissuré C20/25. Se reporter à la charge statique 2 pour l'ancrage dans une brique pleine dont la résistance à la compression est supérieure à 15 MPa.



### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

