

Douille de fixation Rod Lock, tige M10, perçage 8 mm, 290 kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CRLAM10EG

FONCTIONS

À utiliser avec du béton et des briques pleines

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 390010

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10

B: 32 mm


C: 22 mm

Longueur (L): 72mm

Diamètre du foret: 8mm

Profondeur du trou percé: 50mm

Charge statique: 2900N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

