

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier, M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBBRS1MEG

FONCTIONS

Le connecteur orientable accepte les tiges filetées M10 ou M12

Se fixe à des éléments en acier à l'aide de vis autoperceuses/autotaraudeuses



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 402239

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10;12

Épaisseur de bride (FT): 2.7 - 12.7 mm

Hauteur (H): 28.2 mm

Longueur (L): 40.4mm


Largeur (W): 26.9 mm

Diamètre de vis (Sc): 2.7 mm

Longueur de la vis (L): 32mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les fixations pour structure de canalisation secondaire ne servent qu'à leur maintien et ne sont pas conçues pour l'accrochage des canalisations de gicleurs.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

