

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton, M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBBRS2MEG

FONCTIONS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fixe sur bois ou sur béton, lorsqu'aucune autorisation pour béton fissuré n'est requise



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 402240

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 10;12

Hauteur (H): 28.2 mm

Longueur (L): 40.4mm

Largeur (W): 26.9 mm


Diamètre de vis (Sc): 1/4"

Longueur de la vis (L): 44.5mm

Diamètre du foret: 5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les fixations pour structure de canalisation secondaire ne servent qu'à leur maintien et ne sont pas conçues pour l'accrochage des canalisations de gicleurs.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

