

Rail de montage type DD, 124x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé



RÉFÉRENCE CATALOGUE

DD25H6000PG

FONCTIONS

Rail formé à froid, avec trous oblongs

Soudé dos à dos



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 310650

Type de profil de montage: DD (124 x 41 mm)

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Épaisseur (T): 2.5 mm

Longueur (L): 6000mm

Hauteur (H): 124 mm



Largeur (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

