

Collier poire à hauteur réglable FCS, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FCS0500M12

FONCTIONS

Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non isolée de type sprinkler

La sangle et l'écrou à tête ronde redessinés minimisent la friction pour faciliter le réglage vers le haut et vers le bas de la tige filetée (tailles de 1/2 à 4 po)

Les extrémités embouties du collier simplifient son désassemblage et son réassemblage

Les bords évasés du collier aident à guider la tuyauterie, limitant les frottements et l'endommagement de la tuyauterie métallique ou plastique

Inclut tout le matériel nécessaire au montage



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 597977

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du tuyau: 5"

NB/DN: 125

Diamètre extérieur (OD): 140 mm

Taille du piquet (RS): M12

Largeur (W): 15 mm



A: 227 mm

B: 114 mm

C: 44 mm

Charge statique: 5000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

