

Profilé en caoutchouc pour rail, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 rail, 30 m



RÉFÉRENCE CATALOGUE

ISOE01

FONCTIONS

Profilé isolant en EPDM pour éviter tout contact entre le support et le conduit de ventilation

S'utilise avec les profils en C

Peut être utilisé avec des tiges filetées jusqu'à M10

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 400914

Matériau: Caoutchouc EPDM-SBR

Température: -50 to 110 °C


Type de canal: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Longueur (L): 30m

Hauteur (H): 6 mm

Largeur (W): 31 mm

Taille de trou (HS): 8.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

