

Attache de chemin en échelle pour profil, acier galvanisé à chaud

RÉFÉRENCE CATALOGUE

LTC

L'attache de chemin en échelle nVent CADDY permet de fixer rapidement et facilement les chemins en échelle aux profils de montage, grâce à une conception monobloc prête à l'emploi sans matériel desserré.

Offrant deux méthodes d'installation simples, l'attache de chemin en échelle peut être installée sur le profil de montage ou glissée à chaque extrémité du canal, ce qui augmente la flexibilité et offre aux installateurs plus d'options sur leur lieu de travail. Conçus pour les installations intérieures et extérieures, la finition et le matériel galvanisés à chaud garantissent la longévité des projets sur la toiture, d'énergie solaire et de trapèze.

FONCTIONS


Conception monobloc avec matériel préinstallé pour réduire le nombre de composants

Simple et rapide : il suffit d'insérer l'attache de chemin en échelle directement dans le profil de montage et de la tourner

Fonctionne sur un chemin en échelle avec une épaisseur de bride allant jusqu'à ½

Bride et matériel galvanisés à chaud pour les environnements exigeants

Dents de serrage intégrées pour une meilleure force de maintien et de meilleures charges nominales



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 387715

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Épaisseur de bride (FT): 13 mm Max

A: 49 mm

B: 38.1 mm

Diamètre de vis (Sc): 3/8"



Couple de serrage (TQ): 41 N·m

Charge statique maximale 1 (F1): 2225N

Charge statique maximale 2 (F2): 3100N

Charge statique maximale 3 (F3): 10675N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

