

Collier de serrage à charge lourde PX NI, Acier, EG, 87–92mm OD, 1/2" Fil., 31mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PXN092EG

FONCTIONS

Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle

Pour charge lourde



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 577180

Écrou inclus: Oui

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre extérieur (OD): 87 - 92 mm

Taille du tuyau: 3"

NB/DN: 80

Taille du piquet (RS): M10

Filetage (G): 1/2"

Largeur (W): 31 mm

Épaisseur (T): 2.5 mm

Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 25mm

Charge statique: 2500N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

