


Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y, 2 mm Câble, 0,5 m Y Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLD2YH500



FONCTIONS

Double Crochet permettant la fixation de chemins de câble ou de luminaires

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

Une fermeture ressort sécurise la connexion



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196015

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 2 mm

Longueur du câble métallique « Y » (YL): 0.5m

A: 58.4 mm



B: 22.9 mm

C: 6 mm

Charge statique: 440N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

