

Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=2m (19.5kg)



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L2DW6

FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation préassemblé pour câble tendu

Peut être utilisé pour suspendre les équipements sur un câble tendu ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension

S'enclipse facilement sur le câble tendu et se verrouille une fois fermé

Le clip sans outils peut être fermé à la main sur le câble tendu

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196831

Matériau: Acier;Spring Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé;nVent CADDY Armour

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique: 2m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diamètre (Ø): 6 mm

Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 195N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

