

Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 3 m



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L3SEM6

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196568

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique: 3m

Taille du piquet (RS): 6

Longueur de la vis (L): 25mm

Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 195N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

