

Ecrou rapide a montage lateral, pour tiges filetées M8, electrozingué



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SNM8

FONCTIONS

Permet le montage latéral des écrous sur les tiges filetées

Réduit les besoins de filetage par rapport aux écrous et aux rondelles standard

Idéal pour les travaux de rénovation, tels que les installations trapézoïdales où le démontage du système de suspension n'est pas souhaité

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 390006

Matériau: Acier



Finition: Electro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 8

Hauteur (H): 19mm

Largeur de la tête hexagonale (W): 19 mm

Charge statique: 4500N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

