

Crampon IPE/IPN, bride max 50mm, pour profil strut 41x41, taraude M10



RÉFÉRENCE CATALOGUE

STCB10M

FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle adaptée au rail de montage ou à la tige filetée

Boulon inclus

Nécessite une installation par paire

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 181580

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé



Type de profil de montage: A (41 x 41 mm);CC (41 x 41 mm)

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 50 mm Max

A: 71 mm

Charge statique: 1350N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

