

Attache pour profil de montage strut, 16 mm Max. Rebord, 13 mm Trou, inox

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ZTA605S6



FONCTIONS

Attache de poutre pour profil de montage (connexion entre le côté ouvert du rail de montage et la poutre)

Adapté à tous les rails de montage

Nécessite une installation par paire

Fixation pour poutres permettant de soutenir la gamme nVent CADDY Eristrut

Testé selon la Spécification FM®

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 387190

Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Épaisseur de bride (FT): 16 mm Max

Taille de trou (HS): 13 mm

Longueur (L): 49mm

Épaisseur (T): 6 mm



Largeur (W): 40 mm

Charge statique: 2040N

Vis incluse: Non

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges indiquées sont basées sur une installation avec de la boulonnerie M12 et un rail de montage de type A.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

