

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté



FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Diamètre de vis (Sc)
EM1318SM	171855	Ressort acier	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Diamètre de vis (Sc)
EM58SM16	160450	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)	Certifications
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

