


Attache à frapper, montage latéral

FONCTIONS

Offre une fixation sur brides et profils, pour du câble, des crochets en S, de la chaîne, des assemblages nVent CADDY Speed Link ou autres

Adapté à la plupart des poutres

S'installe simplement avec un marteau




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Charge statique	Certifications
2H4	170010	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	
4H24SP25	172320	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Charge statique	Certifications
4H58R5	191019	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

