

# Pontet de fixation métallique pour câbles



## FONCTIONS

Idéal pour les passages de câbles secondaires

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip

Des bords arrondis empêchent l'endommagement des câbles

Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l'installation

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits



**Matériau:** Ressort acier  
**Finition:** nVent CADDY Armour

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Capacité du câble | Taille de trou (HS) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| PKM10H3             | 182044            | 10                | 4.8 mm              | 171.5mm      |
| PKM10H6             | 182045            | 10                | 7.1 mm              | 171.5mm      |
| PKM16H3             | 182046            | 16                | 4.8 mm              | 233.5mm      |
| PKM16H6             | 182047            | 16                | 7.1 mm              | 233.5mm      |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Compatible avec des câbles allant jusqu'à un diamètre de 1/2" (13 mm) lorsqu'il est installé avec une rondelle standard de 1/4" (6 mm).



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

