

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Température: -50 to 110 °C
Couleur: Noir
Finition: Électro-galvanisé
Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFD037	586005	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur(W)	Épaisseur(T)
MFD015	586001	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFD215	586021	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFD037	586005	6	22mm	1000N
MFD031	586004	6	22mm	1000N
MFD044	586006	6	27mm	1000N
MFD025	586003	6	22mm	1000N
MFD019	586002	6	17mm	1000N
MFD015	586001	6	17mm	1000N
MFD068	586009	6	32mm	1500N
MFD058	586008	6	27mm	1500N
MFD050	586007	6	27mm	1500N

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFD088	586011	6	32mm	2000N
MFD078	586010	6	32mm	2000N
MFD108	586013	6	37mm	2500N
MFD098	586012	6	37mm	2500N
MFD118	586014	6	37mm	2500N
MFD160	586018	6	37mm	3200N
MFD170	586019	6	37mm	3200N
MFD138	586016	6	37mm	3000N
MFD148	586017	6	37mm	3200N
MFD128	586015	6	37mm	3000N
MFD225	586022	6	37mm	3600N


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFD215	586021	6	37mm	3600N
MFD200	586020	6	37mm	3600N
MFD319	586025	6	37mm	4000N
MFD275	586024	6	37mm	4000N
MFD250	586023	6	37mm	4000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.