

# Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA



## FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations murales et sur rail typiques



Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

**Matériau:** Acier  
**Finition:** Electro-galvanisé



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) | Charge statique | Certifications                                                                 |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100LBRKT         | 820200            | 170mm        | 54 mm       | 138 mm      | 588N            | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT                       |
| WBT150LBRKT         | 820210            | 220mm        | 54 mm       | 138 mm      | 588N            | CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S                       |
| WBT200LBRKT         | 820220            | 270mm        | 54 mm       | 138 mm      | 588N            |                                                                                |
| WBT300LBRKT         | 820230            | 370mm        | 54 mm       | 138 mm      | 373N            | UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT |
| WBT400LBRKT         | 820240            | 470mm        | 54 mm       | 138 mm      | 275N            | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

