


Console pour chemin de câble filaire PEMSA



FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537


Idéal pour les installations lourdes

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)	Charge statique
WBT100SHLFSPRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT150SHLFSPRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N
WBT200SHLFSPRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT300SHLFSPRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N
WBT400SHLFSPRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

