

Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



FONCTIONS

Crée un changement d'élévation convexe de 45° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537



Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

Matériau: Acier
Finition: Galvanisé à chaud



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
CL110X150R45HD	840400	150 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X300R45HD	840410	300 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X450R45HD	840420	450 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X600R45HD	840430	600 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X750R45HD	840440	750 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X900R45HD	840450	900 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

